


〈製鉄工業で幅広く活躍する 日立放射線応用計器〉

■産業と暮らしに奉仕する■ 技術の日立

RMB-D形 焼結原料用中性子水分計 RLG-O形 ダストキャッチャレベル計
 RLS-M形 連鑄用レベル計 RTI-H形 熱間厚さ計
 RTI-S形 アメリシウム厚さ計 RTI-S形 β 線厚さ計

高炉コークスの水分測定には 高炉コークス用RMB-S形日立中性子水分計



- 秤量器の補正演算用や、コンピュータ操業の検出端として最適です。
- 保守の容易なプローブ構造。保安の際、放射線被曝の心配がありません。
- 実験室的用途を脱皮した水分計用BF₃計数管を開発。機械的強度、耐震性、寿命にすぐれています。
- 衝撃に強いプローブ。10gの衝撃でもノイズ発生による指示変化はありません。
- 設置環境を考慮して、サビが発生しやすい個所には、ステンレス材を使用。
- 電子回路部はきわめてシンプルな回路方式をとっています。



日製産業株式會社
日立製作所

本社 / 東京都港区西新橋 2 の 15-12 号 (日立愛宕別館) 郵便番号 105 電話・東京 (503) 2311 (大代)
計測器事業部 / 東京都千代田区大手町 2 の 8 (日本ビル) 郵便番号 100 電話・東京 (270) 2111 (大代)

計測器事業部 / 東京都千代田区大手町2の8(日本ビル) 郵便番号100 電話・東京(270)2111(大代)

昭和四十四年九月三十日
臨時増刊(毎月一回)
印刷發行
編輯兼發行人
東京都千代田区大手町一の五経団連会館内
東京都千代田区神田錦町二の七戸田
新太一郎
純

經理 阪谷進會館
電話 三九六〇
郵便 振替口座東京一九二番
日本鉄鋼協會
分設定価 五百〇〇円
郵便番号 一〇〇〇