



製鋼・精錬の品質高度化、省資源には迅速・確実な分析が貢献します

CS-144型

マイクロ プロセッサーによる

完全自動 炭素・硫黄 同時分析装置

使い易さ、スピード、精度、信頼度共に一段と進歩しました。


分析時間 30秒

感度 0.1ppm(C,S共)


ルッポ挿入の自動化

自己診断装置内蔵

電子天秤内蔵



(コントロール コンソール)



(アナライザー)

秤量→ルッポ挿入→分析→プリントアウトおよび重量補正、直線化、キャリブレーション、故障発見までワンタッチの完全自動化。 分析経験皆無の方にも容易に使い、経験豊かな分析者の厳しい要求にも充分応えられる装置です。

安くなったランニングコスト

助燃剤は従来の半量、しかも新型レコセル助燃剤採用により一層ランニングコストが安くなりました。

適応範囲：鉄鋼・銑鉄・鋳鉄・合金鉄・非鉄金属・鉱石・無機物 その他

分析範囲：0~3.5%C 1グラム試料 0~14%C 0.25グラム試料
0~7%C 0.5グラム試料 0~99.9%C 0.1グラム試料

分析精度：Carbon 0~0.0500% ±.0003or±1% Sulfur 0~0.0400% ±.0005or±2%
0.0500~3.5% ±.0005or±.75% 0.0400~0.350% ±.0008or1.5%

その他 酸素、窒素、水素、炭素、硫黄 分析併用機・単能機 各種取り揃えてあります 常設展示中

日本総代理店



日本アナリスト株式会社

定評ある
品質とサービス

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03)493-7281(代)
大阪営業所 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06)849-7466
九州営業所 〒805 北九州市八幡東区校光本町7-7(八幡ビル) ☎(093)662-6155

昭和二十三年十月十一日
昭和五十五年二月二十五日
昭和五十五年三月一日

印刷納本
行本

(毎月一回
一日発行)

印刷

刷

人

東京

都

板

橋

区

熊

野

町

三

十

一

倉

田

沢

直

新

太

郎

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所

所