



PRODUCTS FOR EARTH SCIENCE


鉄鋼・銅・チタン etc.

- ・インパルス加熱融解法
- ・検出方法…熱伝導度法
- ・簡単な操作で迅速分析

世界のベストセラー、RH-1E型が16ビットマイクロコンピュータを搭載した高精度水素分析装置 RH-404型として生まれかわりました。

操作性と信頼性に優れた RH-404は、特にルーチンにおける水素分析にその力を発揮します。

RH-404



米国LECO社製

RH-404


水素分析装置

NEW
400シリーズ

RH-402

- ☐ 16ビット・マイクロ
コンピューター
- ☐ プログラムブル
アナリシス
- ☐ 9インチ・カラー
ディスプレイ
- ☐ 電子天秤内蔵
- ☐ プリンター内蔵
- ☐ 自己診断機構

2



RH-402

アルミニウム・鉄鋼・銅・チタン

- ・高周波加熱法
(融解およびホット・イクストラクション)
- ・検出方法…熱伝導度法
- ・試料重量…最大20gまで

抽出方式やルツボの種類を変えることで、アルミニウム中の水素(表面およびバルク水素)をはじめ幅広い水素分析が可能です。

* この他、拡散性/非拡散性水素分析装置もございます。



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田 3-8-8 (町原ビル) ☎(03) 3493-7281代
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町 2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7 4 6 6
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1 (戸畑ステーションビル) ☎(093) 884-0 3 0 9

カタログ贈呈